

ULTRASIX[®]

— U S —



TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA 1-2-3 MHz

ULTRASIX® US to przenośne urządzenie do terapii ultradźwiękowej pracujące w częstotliwościach 1, 2 i 3 MHz. Dzięki **ULTRASIX® US** możliwa jest emisja ultradźwięków w trybie ciągłym lub modulowanym, z opcją regulacji intensywności i czasu emisji. Urządzenie doskonale sprawdza się w głębokiej terapii termicznej przy szerokim zakresie schorzeń.



3 TRYBY PRACY

Dostępne są 3 tryby użytkowania:
TRYB MANUALNY, **PREDEFINIOWANE PROTOKOŁY**, **PROGRAMY INDYWIDUALNE**.

TRYB MANUALNY – pozwala ustawić liczbę faz, intensywność emisji, tryb pracy (ciągły lub impulsowy), częstotliwość, cykl pracy (Duty Cycle) oraz całkowity czas zabiegu.

PROTOKOŁY PREDEFINIOWANE – obejmują programy terapeutyczne dla 42 różnych jednostek chorobowych, z możliwością dostosowania parametrów w trakcie terapii.

PROGRAMY INDYWIDUALNE – umożliwiają samodzielne zaprogramowanie i zapisanie ustawień według potrzeb i doświadczenia terapeuty.

ZESTAW ZAWIERA

Kabel zasilający 2 m ITALIA-IEC	☐
Kabel zasilający 5 m SIEMENS-IEC	☐
Kabel zasilający 2 m SIEMENS-IEC	☒ / 1
Kabel zasilający 2 m USA-IEC	☐
Power cord 2MT GB-IEC	☐
Główica ultradźwiękowa 1-3 MHz, Ø35 mm	☒ / 1
Główica ultradźwiękowa 1 MHz, Ø15 mm	☐
■ / Pz = Standard □ = Opcjonalne	

SPECYFIKACJA:

- Częstotliwość wyjściowa: 1, 2, 3 MHz
- Maksymalna intensywność: 3,0 W/cm²
- Zasilanie: 90-240 V / 50-60 Hz
- Maksymalny pobór mocy: 70 W

CECHY:

- Unikalne wzornictwo
- Nowoczesne oprogramowanie
- Ekran dotykowy 7" – szybka i precyzyjna obsługa
- Ekran z hartowanego szkła 2 mm – lepsza trwałość i widoczność
- Szeroki wybór gotowych protokołów
- Możliwość tworzenia programów indywidualnych
- Głowice wieloczęstotliwościowe
- Automatyczne rozpoznawanie podłączonego akcesorium
- Emisja impulsowa lub ciągła



OFICJALNY POLSKI DYSTRYBUTOR:
STREFA REGENERACJI S.C.
ul. T. Boya-Żeleńskiego 25
35-105 Rzeszów
+48 17 855 46 48
info@strefaregeneracji.pl
www.strefaregeneracji.pl